


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
724010006	6	161	 4 008224 163316

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig + N, 40A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten		724010006
Auslösecharakteristik		B
Bemessungsstrom (in A)		40 A
Bemessungsspannung (einpolig)		230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)		400 VAC
Spannungsart		AC
Schutzart (IP)		IP20
Polzahl (gesamt)		2
Bemessungsstrom		40A
Energiebegrenzungsklasse		3
Mitschaltender Neutralleiter		Ja
Überspannungskategorie		3
Verschmutzungsgrad		2
Zusatzeinrichtungen möglich		Ja
Breite in Teilungseinheiten		2
Einbautiefe		68mm

