Art.-Nr.	VE	PG	EAN
756348014	1	161	4 008224 157353

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 63A/0,03A, Un 230/400VAC,nach DIN VDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme

Technische Daten	756348014
Bemessungsspannung	230/400 VAC
Montageart	Unterputz
Montageform	Schnellbefestigung
Fehlerstrom-Typ	A
Vorsicherung	80 AgG
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898	0.5kA
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2	0.5kA
Stromstoßverlauf mit Wellenform	250A (8/20µs)
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom	63 A / 30 mA
Polzahl	4
Bemessungsstrom	63A
Bemessungsfehlerstrom	0.03mA
Selektiver-Typ	Nein
Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Stoßstromfestigkeit	0.25kA
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	70mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.