

## Datenblatt

PC: Dell Optiplex 780MT

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Sockel: LGA 775, Chipsatz: Intel Q45 Express
- Prozessor: Intel Core2Duo E7500, 2x 2.93GHz, Cache 3MB, FSB 1066MHz
- Arbeitsspeicher: 4096 MB DDR3-SDRAM, PC3-8500, 1066MHz
- Grafikchip: Intel GMA 4500
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 250GB HDD
- Optisches Laufwerk: DVD-RW
- Intel 82567LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse: 8x USB (davon 2x vorn), 1x seriell, 1x parallel, 1x VGA, 1x Kopfhörer (vorn), 1x Mikrofon (vorn), 1x eSATA, 1x DisplayPort 1x Line Out, 1xLineIn
- Erweiterungssteckplätze: 1x PCI-Express (x16), 1x PCI-Express (x1), 2x PCI
- Laufwerksschächte: 3x 3,5" (2x intern), 2x 5,25"
- Gehäusefarbe: schwarz/silber
- Gehäuseform: Mini Tower
- Maße: (BxHxT) 187 x 408 x 433 mm, Gewicht: 11.7kg
- Inklusive Netzteil