










SMOOTH MOTION

FULL MOTION FLAT SCREEN WALL BRACKET

smooth motion 	max. VESA 400 x 400	max. 35kg 
swing up to +/- 90° 	tilt up to to +/- 15° 	
cable management 	max. wall 572mm distance 	
up to 140cm/55" 		

TITAN PREMIUM TV WANDHALTER | SUPER SMOOTH FULL MOTION | VESA 400

Diese Comfort Wandhalterung setzt Maßstäbe in Design, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit.

- Höchstmaß an Sicherheit dank sehr stabiler 2-Arm-Konstruktion aus hochwertigem Aluminium + Stahl
- Ultimativer Komfort beim Schwenken und Neigen
Der Kraftaufwand zum Neigen und Schwenken des Bildschirms, variiert je nach Gewicht des Fernsehers. Der Drehmoment für die Schwenk- und die Neigefunktion ist deshalb dank **patentierter Torque-Adjust-Funktion** separat einstellbar nach individuellen Komfortbedürfnissen. Der Fernseher kann auf Wunsch mit nur einem Finger geschwenkt werden.
- Hohe maximale Traglast von 35 kg, getestet mit hohen Sicherheitstoleranzen
- Lange Lebensdauer dank Auswahl hochwertiger Werkstoffe und präziser Verarbeitung. Wir gewähren eine Hersteller-Garantie von 10 Jahren
- Sehr weiter maximaler Wandabstand von 57cm
- Schnell & einfach zu installieren. Bohrschablone und Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang.
- Verdeckte Kabelführung in den Schwenkarmen
- Für Bildschirme bis 140cm / 55" Bildschirmdiagonale
- VESA 100*100 bis 400*400
- Wandabstand 115-572 mm
- Schwenkradius +/- 90°
- +/- 15° stufenlos neigbar



EDV Nr. 39291 | Comfort Pro M | 4008928392913

Verpackung:
LBH cm: 45 x 46 x 12

