

ZI-BAT60

Luftentfeuchter



- Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- für Flächen von 60- 80 m²
- 5 l Wassertank
- externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %

- Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
- Luftleistung: 650 m³/h
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
- max. Entfeuchtung: 60 l / Tag
- Kühlmittel: R290 (280g)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-BAT60

Luftentfeuchter



Technische Details

Motorleistung S1 in W	760
Aufstellmaß in mm	530x580x1035
Schall-Druckpegel in dB(A)	55,6
Nettogewicht in kg	51
Verpackungslänge in mm	720
EAN Code	9120039232676

Spannung	230V
Schall-Leistungspegel in dB(A)	75,6
Bruttogewicht in kg	55
Verpackungsbreite in mm	180
Verpackungshöhe in mm	300

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**