

DIGITUS® Professional Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, mit Überspannungsschutz und Netzwerfilter

DN-95412

EAN 4016032431770



Vertikale Installation

7x Schutzkontaktsteckdosen

Integrierter Netzfilter

Aluminiumprofil

Produktbeschreibung

Die DIGITUS® Professional Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Professional Steckdosenleisten mit 220-240 V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Technische Details

- Sichere und professionelle Stromversorgung im Netzwerkbereich
- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Integrierter Überspannungsschutz
- Integrierter Netzfilter
- Einschließlich 2 Montagewinkel, Anschlag wechselbar
- 2 m Anschlusskabel H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung
- Vertikale Installation

Artikelnummer Information

DN-95412 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Vertikale Schrankmontage, 16 A Plug, 250 VAC, 50/60 Hz, 7-fach Schutzkontaktsteckdosen, Überspannungsschutz, Netzfilter

DIGITUS® Professional Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, mit Überspannungsschutz und Netzwerfilter

DN-95412

EAN 4016032431770

Weitere Steckdosenleisten von DIGITUS®

- DN-95401 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 8x Schutzkontaktsteckdosen
- DN-95402 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Schalter
- DN-95403 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
- DN-95404 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 10A, 2500 W, 250 VAC 50/60 Hz, 10x IEC C13, Überlastschutz
- DN-95405 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 2x 16 A, 250 VAC, 50/60 Hz, 12x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
- DN-95407 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A Plug, 250 VAC, 50/60 Hz, 7-fach Schutzkontaktsteckdosen, mit Schalter, Überspannungsschutz
- DN-95408 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach IEC C19, Stromkabel IEC C20, ohne Kippschalter
- DN-95411 DIGITUS® Professional 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, für 254 mm (10") Schrank, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 3x Schutzkontaktsteckdosen
- DN-95601 DIGITUS® Professional Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 7x Schutzkontaktsteckdosen, max. 16 A, messen von Energie, Strom, Spannung
- DN-95602 DIGITUS® Professional Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 8x IEC C13, max. 10 A, messen von Energie, Strom und Spannung
- A-19-STRIP42-1 18-fach Steckdosenleiste, 42HE vertikale Montage, 2 Anschlüsse, Aluminium, 2x 16 A, Leistungsschutzschalter