

Festo AG & Co. KG

8047365

Rückschlagventil VABF-L1-14-H2

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilgröße	14 mm
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0,5 - 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	gefurcht
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG