

Festo AG & Co. KG

575113

Verbindungsleitung

NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Befestigungsart	4-40UNC
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	432 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 44-polig
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 30$ V
Strombelastbarkeit bei 40°C	0,86 A
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	122 mm
Kabeldurchmesser	10,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	$\pm 0,3$ mm
Kabelaufbau	44x0,14
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 - 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC-verstärkt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet