



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Headlight HD70B

Stirnlampe aus ABS-Kunststoff mit 3W LED sowie Zusatz-LEDs, 65 Lumen, spritzwassergeschützt

### Features

- Multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Hochwertige LED-Technik mit superhellen 3W LED und Zusatz-LEDs für optimale Ausleuchtung
- Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 66g)
- Elastisches und universell einstellbares Kopfband, abnehmbar zum Waschen
- Schutzgrad IP44 (gegen Spritzwasser geschützt)
- Vier Leuchtfunktionen: Haupt-LED 100% + 25% | Zusatz-LED 100%
- Helligkeit | Leuchtdauer: 3W LED 100% Modus: 65lm bei ca. 4.5h | 25%-Modus: 16lm bei ca. 36h
- Zusatz-LEDs 100% Modus: 12 Lumen bei ca. 13 Stunden
- Leuchtweite: 3W LED 80m | Zusatz-LEDs 10m
- Inkl. 1 Mignon AA Alkaline-Batterie



65lm

Lichtstrom



1600lx

Helligkeit



80m

Leuchtweite



36h

Leuchtdauer



25% 100%

100%/25% Leuchtkraft



45°

Einstellbarer Kopf



IP44

Spritzwassergeschützt



INCL. BATTERY

inklusive Batterie



**Artikelnummer:** 1600-0260  
**Lieferumfang:** Stirnlampe, Kopfband, 1 Mignon AA Batterie, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 4 (136 × 135 × 289 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	80 m
Lichtstrom	65 Lumen
Helligkeit	1.600 Lux
Schutzart	IP44
Leuchtdauer	36 Std.
Stromversorgung	1x Mignon AA / LR6
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C