



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerbank 10.8


Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen und einer Kapazität von 10000 mAh

Features

- Die ANSMANN Powerbank 10.8 ist ein kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku
- Geeignet für Smartphones und Tablets, kompatibel mit Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry und viele weitere Geräte die über USB geladen werden können
- Universell aufladbar über die USB-Schnittstelle am PC/Laptop oder USB Ladegeräte
- Kapazität: 10000 mAh / [86]
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: Micro-USB – 5V DC / 2000mA
- Ausgang: 2x USB – 5V DC / max. 2400mA
- Zubehör: Micro-USB Ladekabel
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ausgang 2x USB



Micro-USB Eingang



Multisafe-Technologie



Flugbereit



inklusive USB-Kabel





Artikelnummer: 1700-0067
Lieferumfang: Powerbank 10.8, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85076000900
Verpackungseinheit: 4 (212 × 135 × 110 mm)



4 013674 110926

Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Nominal-Spannung	3,7 V
Eingangsspannung	5V DC
Ports	2× USB
Zellenchemie	Lithium-Polymer
Nominal-Kapazität	10000 mAh
Max. Ausgangsstrom	2,4 A
Max. Eingangsstrom	2 A
Ports Ausgang	USB
Ports Eingang	Micro USB
Energie	40 Wh
Ausgang	2× USB - 5V DC / 2,4 A
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister