



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T350FR

Profi-Aluminium-LED-Taschenlampe mit integriertem Akku, 300 Lumen, 4 Leuchtfunktionen, aufladbar über integrierten USB-Stecker

Features

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz 5W CREE-Hochleistungs-LED
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Ein-/Aus-Taster und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Akku-Ladezustandsanzeige im Taster integriert
- Integrierter USB-Stecker für direktes Laden an handelsüblicher USB-Buchse
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 20% Leuchtkraft, Stroboskop- und Dimmer-Funktion
- Helligkeit: 300 Lumen (100%), 60 Lumen (20%)
- Leuchtdauer ca. 2 h (100%), ca. 5.5 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 110 m
- Schutzgrad: IP54
- Inklusive Li-Ion Akkupack 3.7V/700mAh (mit integrierter Sicherheitselektronik) und Handschleufe



Artikelnummer:	1600-0247
Lieferumfang:	Taschenlampe T350FR, Trageschleufe, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer:	85131000000
Verpackungseinheit:	6 (190 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	5 W
Leuchtweite	110 m
Lichtstrom	300 Lumen
Helligkeit	3.000 Lux
Schutzart	IP54
Stromversorgung	Li-Ion 3.7V 700mAh
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Lagertemperatur	0 - 30 °C
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C