



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T350FR

Profi-Aluminium-LED-Taschenlampe mit integriertem Akku, 300 Lumen, 4 Leuchtfunktionen, aufladbar über integrierten USB-Stecker

Features

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz 5W CREE-Hochleistungs-LED
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Ein-/Aus-Taster und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Akku-Ladezustandsanzeige im Taster integriert
- Integrierter USB-Stecker für direktes Laden an handelsüblicher USB-Buchse
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 20% Leuchtkraft, Stroboskop- und Dimmer-Funktion
- Helligkeit: 300 Lumen (100%), 60 Lumen (20%)
- Leuchtdauer ca. 2 h (100%), ca. 5.5 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 110 m
- Schutzgrad: IP54
- Inklusive Li-Ion Akkupack 3.7V/700mAh (mit integrierter Sicherheitselektronik) und Handschlaufe



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenlos dimmbar



Stufenloser optischer Zoom



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0247
Lieferumfang: Taschenlampe T350FR, Trageschleife, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (190 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	110 m				
Lichtstrom	300 Lumen				
Helligkeit	3.000 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	2 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion 3.7V / 700mAh				
Leuchtmodi	100% / 20% / Strobe				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	110 m	300 Lumen	3.000 Lux	2 Std.
	20%	45 m	60 Lumen	515 Lux	5,5 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-20 - 25 °C				
Lagertemperatur	0 - 30 °C				