



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Future T400FR

Qualitativ hochwertige wiederaufladbare Taschenlampe mit Fokussierung und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch

### Features

- Hochwertige aufladbare Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester Hochleistungs-LEDs
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Vier Leuchtfunktionen: 100% / 30% Leuchtkraft, Stroboskop- und SOS-Funktion
- Helligkeit: 400 Lumen (100%), 130 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 3 h (100%), ca. 9 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 175 m
- Schutzgrad: IPX4 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive wechselbarem 18650 Li-Ion Akkupack, Micro USB Kabel und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechender aufhängbarer Faltschachtel mit Sichtfenster
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer Zoom



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Aluminium-Gehäuse



**Artikelnummer:** 1600-0150  
**Lieferumfang:** Taschenlampe, Micro USB-Kabel, ANSMANN 18650 Li-Ion Akkupack 3,6V, Handschlaufe  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**VE Stück:** 1



### Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	LED				
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	5 W				
<b>Leuchtweite</b>	175 m				
<b>Lichtstrom</b>	400 Lumen				
<b>Helligkeit</b>	7.500 Lux				
<b>Schutzart</b>	IPX4				
<b>Leuchtdauer</b>	9 Std.				
<b>Stromversorgung</b>	18650 Li-Ion 3.6V / 2600mAh mit Sicherheitselektronik				
<b>Leuchtmodi</b>	100% / 30% / Strobe / SOS				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	100%	175 m	400 Lumen	7.500 Lux	3 Std.
	30%	100 m	130 Lumen	2.600 Lux	9 Std.
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium				
<b>Farbe</b>	schwarz				
<b>Verpackung</b>	Blister				
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - 25 °C				
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - 20 °C				