



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T300F

Qualitativ hochwertige Taschenlampe mit Fokussierung und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch

Features

- Qualitativ hochwertige Metalltaschenlampe mit patentierten Fokussiersystem und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch
- Eigenentwickeltes stufenloses Fokussierungssystem - zuletzt gewählte Einstellung wird auch bei Transport oder Aufbewahrung beibehalten
- Schnelle Fokussierung durch Drehen des Lampenkopfes
- LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Gehäuse aus stabilem Flugzeugaluminium mit mattem Finish
- Geringer Energieverbrauch und geringere Hitzeentwicklung
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Leuchtdauer beträgt ca. 7h
- Leuchtweite: 110m (nach ANSI FL1)
- Helligkeit: 320 Lumen / 2500 Lux
- Inklusive 2x Baby C Batterien und Trageschleufe



Artikelnummer: 1600-0202
 Lieferumfang: Taschenlampe, 2 Baby C Batterien, Trageschleufe
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 4 (437 × 175 × 155 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	5 W
Leuchtweite	110 m
Lichtstrom	320 Lumen
Helligkeit	2.500 Lux
Schutzart	IP54
Stromversorgung	2× Baby C / LR14
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Lagertemperatur	-10 - 50 °C
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C