



Jahre Garantie*

ANSMANN Future T300F

Qualitativ hochwertige Taschenlampe mit Fokussierung und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch

Features

- Qualitativ hochwertige Metalltaschenlampe mit patentierten Fokussiersystem und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch
- Eigenentwickeltes stufenloses Fokussierungssystem - zuletzt gewählte Einstellung wird auch bei Transport oder Aufbewahrung beibehalten
- Schnelle Fokussierung durch Drehen des Lampenkopfes
- LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Gehäuse aus stabilem Flugzeugaluminium mit mattem Finish
- Geringer Energieverbrauch und geringere Hitzeentwicklung
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Leuchtdauer beträgt ca. 7h
- Leuchtweite: 110m (nach ANSI FL1)
- Helligkeit: 320 Lumen / 2500 Lux
- Inklusive 2x Baby C Batterien und Trageschleufe



320lm
Lichtstrom



2500lx
Helligkeit



110m
Leuchtweite



4,25h
Leuchtdauer



Stufenloser optischer
Zoom



IP54
Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0202
Lieferumfang: Taschenlampe, 2 Baby C Batterien, Trageschleife
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 4 (437 × 175 × 155 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	110 m				
Lichtstrom	320 Lumen				
Helligkeit	2.500 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	7 Std.				
Stromversorgung	2× Baby C / LR14				
Leuchtmodi	100% / 40%				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	110 m	320 Lumen	2.500 Lux	4,25 Std.
	40%	65 m	130 Lumen	850 Lux	7 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				