



ANSMANN PhotoCam III + 4 Mignon AA Akku 2100mAh maxE 3 Jahre Garantie*

Stecker-Ladegerät für 2 oder 4 Micro AAA / Mignon AA Akkus, automatische Akku-Voll-Erkennung (-deltaU)

Features

- Intelligentes Ladegerät für 2 oder 4 NiMH/NiCd Akkus der Größen Mignon AA oder Micro AAA
- Inkl. 4x Mignon AA NiMH Akkus 2100mAh maxE
- Ladestatusanzeige über LED
- Überladeschutz durch -deltaU Abschaltung und Sicherheitstimer
- Akku-Defekt-/Alkaline-Erkennung
- Verpolschutz
- Impuls-Erhaltungsladung
- Weitbereichseingang (100-240V AC / 50-60Hz)
- Ladestrom: 500mA (Mignon AA & Micro AAA)
- 3 Jahre Garantie



Automatische Abschaltung



Überladeschutz



Akku-Defekterkennung



Ladezeit (AA 1000mAh)



Artikelnummer: 5117003
Lieferumfang: PhotoCam III, Bedienungsanleitung, 4 AA Akkus maxE 2100mAh
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 6 (320 × 270 × 125 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA
Ladestrom AAA	500 mA (2/4)
Ladestrom AA	500 mA (2/4)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
Überladeschutz	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Farbe	silber
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 40 °C