



ANSMANN T60F

Professionelle Taschenlampe mit stufenloser Fokussierung, inkl. 1× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterie und Schlüsselanhänger

Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht

- Ein-/Aus-Endkappenschalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 55 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 45 Minuten
- Leuchtweite bis zu 60 Meter
- Inklusive 1× Alkaline Micro AAA Batterie
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer Zoom



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterie



Artikelnummer: 1600-0259
Lieferumfang: Taschenlampe, 1 AAA Alkaline Batterie, Schlüsselring
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (280 × 140 × 135 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	60 m
Lichtstrom	55 Lumen
Helligkeit	800 Lux
Schutzart	IPX3
Leuchtdauer	0,75 Std.
Stromversorgung	1x Micro AAA / LR03
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C