

## ANSMANN Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 1er Blister

Alkaline-Batterie Mignon AA / LR6 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

### Features

- ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
- Ideal für Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen und weitere Geräte
- 1er Blister ist dank des guten Preis-Leistungsverhältnis der ideale Mitnahmeartikel



Artikelnummer: 1512-0021  
 Lieferumfang: 1 Alkaline Red Batterien Mignon AA / LR6  
 Zolltarifnummer: 85061011000  
 Verpackungseinheit: 10 (81 × 14 × 327 mm)



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mignon AA / LR6
Haltbarkeit	7 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C