



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Powerbank 10.8 mini

Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ports sowie einer Kapazität von 10000 mAh

### Features

- Die ANSMANN Powerbank 10.8 mini ist eine kompakte und handliche Powerbank im Kreditkartenformat
- Geeignet für Smartphones und Tablets, kompatibel mit Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/ Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry und viele weitere Geräte, die über USB geladen werden können
- Universell aufladbar über die USB-Schnittstelle am PC/Laptop oder USB-Ladegeräte
- Kapazität: 10000 mAh / [86]
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: Micro-USB - 5V DC / max. 2000 mA
- Ausgang: 2x USB - 5V DC / max. 2,4 A
- Lieferumfang: Powerbank 10.8 mini, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ausgang 2x USB



Micro-USB Eingang



inklusive USB-Kabel



Kompakte Größe





www.tuv.com  
ID 1419064076

**Artikelnummer:** 1700-0091  
**Lieferumfang:** Powerbank 10.8 mini, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85076000900  
**Verpackungseinheit:** 4 (212 × 135 × 110 mm)



## Spezifikationen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ausgangsspannung   | 5V DC           |
| Nominal-Spannung   | 3,7 V           |
| Eingangsspannung   | 5V DC           |
| Ports              | 2× USB          |
| Zellenchemie       | Lithium-Polymer |
| Nominal-Kapazität  | 10000 mAh       |
| Ladezyklen         | 500             |
| Max. Ausgangsstrom | 2,4 A           |
| Max. Eingangsstrom | 2 A             |
| Ports Ausgang      | USB             |
| Ports Eingang      | Micro USB       |
| Energie            | 37 Wh           |
| Farbe              | schwarz         |
| Verpackung         | Karton          |
| Betriebstemperatur | 0 - 25 °C       |
| Lagertemperatur    | -20 - 40 °C     |