



## ANSMANN NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 (min. 2650 mAh) 1er sammelverpackt 2 Jahre Garantie\*

Nickel-Metallhydrid-Akku Mignon AA / 1,2 V - Hochleistungsakku für mehr Energie

### Features

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Mignon AA
- Kapazität: Typ 2850 (min. 2650 mAh)
- Spannung: 1,2 V



**Artikelnummer:** 5035201  
**Lieferumfang:** 1x NiMH Akku Mignon AA Typ 2850 mAh (min. 2650 mAh)  
**Zolltarifnummer:** 85075000900  
**Verpackungseinheit:** 50 (149 × 74 × 54 mm)



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,2 V
Zellengröße	Mignon AA
Zellenchemie	Nickel-Metallhydrid
Nominal-Kapazität	2850 mAh
Minimal-Kapazität	2650 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Akku-Typ	Hohe Kapazität
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	< 1000
Energie	3,4 Wh
Farbe	silber
Verpackung	sammelverpackt
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 50 °C