



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerbank 7.0

Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ports sowie einer Kapazität von 6600 mAh

Features

- Die ANSMANN Powerbank 7.0 ist eine kompakte und handliche Powerbank
- Geeignet für Smartphones und Tablets, kompatibel mit Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/ Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry und viele weitere Geräte die über USB geladen werden können
- Universell aufladbar über die USB-Schnittstelle am PC/Laptop oder USB Ladegeräte
- Kapazität: 6600 mAh / [86]
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: Micro-USB – 5V DC / max. 1000mA
- Ausgang: 2x USB – 5V DC / max. 2,4 A
- Zubehör: Powerbank, Micro-USB Ladekabel, Bedienungsanleitung
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1700-0088
Lieferumfang: Powerbank, Micro-USB Ladekabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85076000900
Verpackungseinheit: 4 (212 × 135 × 110 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Nominal-Spannung	3,7 V
Eingangsspannung	5V DC
Ports	2× USB
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	6600 mAh
Ladezyklen	500
Max. Ausgangsstrom	2,4 A
Max. Eingangsstrom	1 A
Ports Ausgang	USB
Ports Eingang	Micro USB
Energie	24,5 Wh
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 40 °C