



ANSMANN NiMH Akku Micro AAA Typ 1100 (min. 1050 mAh) 2er Blister 2 Jahre Garantie*

Nickel-Metallhydrid-Akku Micro AAA / 1,2 V - Hochleistungsakku für mehr Energie

Features

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklenfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Micro AAA
- Kapazität: Typ 1100 (min. 1050 mAh)
- Spannung: 1,2 V



Artikelnummer: 5035222
 Lieferumfang: 2x NiMH Akku Micro AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh)
 Zolltarifnummer: 85075000900
 Verpackungseinheit: 12 (150 × 94 × 92 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,2 V
Zellengröße	Micro AAA
Zellenchemie	Nickel-Metallhydrid
Nominal-Kapazität	1100 mAh
Minimal-Kapazität	1050 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Akku-Typ	Hohe Kapazität
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	< 1000
Energie	1,3 Wh
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 50 °C