

## 2-in-1 Multifunktionslampe

Modell: S32

# Camelion®



### Eigenschaften

2-in-1 Multifunktionshandscheinwerfer mit 3W hochleistungs LED und Duo Color COB. Fünf verschiedene Leuchtfunktionen (100% / 50% / COB weißes Licht / rotes Licht / rot blinken), Seitlicher Handgriff mit zwei Positionen mit einem faltbaren Endstückgriff. Betrieben mit 3x R6 / AA Batterien. Am besten für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Spezifikationen

- |                                |                                      |                    |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| ■ LED Typ/Leistung             | ...3W white LED+<br>3W duo color COB | ■ Gehäuse          | .....ABS Kunststoff gummiert  |
| ■ Kopf Ø (mm)                  | .....98                              | ■ Helligkeit       | .....LED:160/230 Lumen<br>COB: 150 Lumen                            |
| ■ Länge (mm)                   | .....178                             | ■ Dauerlicht       | .....LED: 100%: 4Std / 50%: 6Std<br>COB: weiß: 6Std                 |
| ■ Höhe (mm)                    | .....140                             | ■ Leuchtfunktionen | .....1. LED Licht: 50% / 100%<br>2. COB Licht: weiß/rot/rot blinken |
| ■ Gewicht (g) (ohne Batterien) | ..324,65                             | ■ Zolltarifnummer  | .....85131000   |
| ■ Batterien (inkl.)            | ...Zink-Kohle 3x R6/AA               | ■ Zertifikate      | .....CE   |