

## 20W COB LED Akku Strahler

Modell: S22

# Camelion®



### Eigenschaften

S22 Akku Strahler mit leistungsstarke 20W COB LED, 360° drehbaren Standfuß (abnehmbar) und Griff. Kann in jede Richtung eingestellt werden, bequem zu tragen oder zum Aufstellen. Wetterfest - hervorragend für Außer Haus Anwendung. Lange COB LED Lebensdauer, muss nicht ersetzt werden, extrem energiesparend. Erhältlich in gelb. Inklusive AC Adapter und KFZ Ladegerät.

### Spezifikationen

- |   |  |
|---|--|
| ▪ <b>LED Typ/Leistung</b> .....20W LED                | ▪ <b>Gehäuse</b> .....Kunststoff + Aluminium |
| ▪ <b>Breite (mm)</b> .....163                         | ▪ <b>Lichtstrom</b> .....1600 Lumen          |
| ▪ <b>Länge (mm)</b> .....163                          | ▪ <b>Dauerlicht</b> .....4 Std.              |
| ▪ <b>Höhe (mm)</b> .....300                           | ▪ <b>Ladezeit</b> .....ca.6 Std.             |
| ▪ <b>Gewicht (g)</b> .....1281                        | ▪ <b>Schutzklasse</b> .....IP65              |
| ▪ <b>Stromquelle</b> ...Li-ion 18650, 4400mAh         | ▪ <b>Zolltarifnummer</b> .....85131000       |
| ▪ <b>Eingang</b> .....DC 8,4V, 1A max                 | ▪ <b>Zertifikate</b> .....CE                 |
| ▪ <b>Zubehör</b> .....AC Ladekabel +<br>KFZ Ladegerät |  |