

# BREMOUNTa 5-fach mit USB

## Highlights

- formschönes Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Großer Steckdosenabstand.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 4-Punkt-Auflage.
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen



## Technische Daten

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| • Nennspannung   | 230V ~        |
| • USB            | 5V 2100mA     |
| • Nennstrom      | 16 A          |
| • Max. Belastung | 3500W         |
| • Schutzart      | IP 20         |
| • Kabellänge     | 3m            |
| • Kabelqualität  | H05VV-F 3G1,5 |



## Lieferumfang/ ArtNr./ EAN Nr.

- Im Polybag
- Typenbezeichnung: BMA USB 04 DE 3676
- Art.Nr.: 1150660315 (schw.), 1150660325 (weiß)
- EAN: 4007123657025 (schw.); 4007123656752 (weiß)
- VPE: 4
- Lieferbar ab: KW 14/2019