

## Kabelschuh VSTI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTI/1,5-2,5
Best.-Nr.	<a href="#">1491560000</a>
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301656
VPE	100 Stück

## Kabelschuh VSTI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,59 g

### Verbinder

Innendurchmesser Kragen (d4)	4,5 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	2,3 mm
Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	blau
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Länge 1 (l1)	26 mm	Länge 2 (l2)	15 mm <sup>2</sup>
Material/Kunststoff	PC		

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datenblatt****Kabelschuh  
VSTI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**