

Kabelschuh KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSI/-10
Best.-Nr.	1491430000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403
VPE	50 Stück

**Kabelschuh
KSI/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 3 g

Verbinder

Außendurchmesser Schaft (d3)	2,4 mm	Innendurchmesser Kragen (d4)	7,8 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	4,5 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	rot	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²	Länge 1 (l1)	34 mm
Länge 2 (l2)	12 mm ²	Material/Kunststoff	PA

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Engineering-Daten [EPLAN](#)

**Kabelschuh
KSI/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen