

PZ RK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.**

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm²

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ RK 6/70
Best.-Nr.	1500440000
Ausführung	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309058
VPE	1 Stück

PZ RK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	515 mm	Tiefe (inch)	20,276 inch
Gewicht	2.000 g	Nettogewicht	2.018 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	6 mm ²	Crimpbereich, max.	70 mm ²
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm
-------------	------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------