

CAN SUB-D SK35 TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CAN SUB-D SK35 TERM
Best.-Nr.	1550600000
Ausführung	
GTIN (EAN)	4050118357073
VPE	1 Stück

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	100 g
--------------	-------

Temperaturen

Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend
--------------	---

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten Sub-D Stecker

Abgangswinkel	35°	Abschlusswiderstand vorhanden	Ja
BUS Kabel-Schnittstelle	Schraubanschluss	BUS Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Buchse
Datenrate	1 MBit/s	Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend
Gehäusebasismaterial	ZnAl	Schutzart	IP30
Steckzyklen	≥ 200	Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 ° C
Verriegelung	UNC4-40		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002640	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-26-07-07	eClass 7.1	27-44-03-07
eClass 8.1	27-44-03-07	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------