

## ES EPG 60 AEH 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ES EPG 60 AEH 70
Best.-Nr.	<a href="#">2577850000</a>
Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118590692
VPE	1 Stück

**ES EPG 60 AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 25 g

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart Aderendhülsen mit/ohne  
Kunststoffkragen

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite in mm	22	Crimpquerschnitt Kupfer	70
Crimpbreite	22 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		