

**THM  
THM WO 14/22 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | THM WO 14/22 WS                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2621530000</a>                                    |
| Ausführung | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118625516                                                 |
| VPE        | 5.000 Stück                                                   |

**THM**  
**THM WO 14/22 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 22 mm    | Breite (inch) | 0,866 inch |
| Höhe         | 14 mm    | Höhe (inch)   | 0,551 inch |
| Tiefe        | 0,025 mm | Tiefe (inch)  | 0,001 inch |
| Nettogewicht | 0,05 g   |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |         |                          |           |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral | Breite                   | 22 mm     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0     | Einsatztemperaturbereich | -40...    |
| Farbe                          | weiß    | Schriftfeldgröße         | 6 x 14 mm |

**Leiter- und Kabelmarkierer**

|                              |            |                              |      |
|------------------------------|------------|------------------------------|------|
| Leiteraußendurchmesser       | 1,9 - 5 mm | Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 1,9 mm     |                              |      |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**THM**  
**THM WO 14/22 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

