

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE GI H BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Das einsteckbare Rastinlays ermöglichen die bedarfsgerechte Konfiguration der Rahmenöffnungen für die verwendeten von kleinen oder großen Dichtelemente. Ein hörbares „klicken“ bestätigt die korrekte Montage. So kann das Kabeleinführungssystem Cabtite für unterschiedliche Anforderungen (Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen) variabel konfiguriert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE GI H BK
Best.-Nr.	2584270000
Ausführung	Rastinlay, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 17.5 mm, Breite: 44 mm, Tiefe: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C
GTIN (EAN)	4050118617122
VPE	5 Stück

Cabtite (Kabeleinführungssystem) CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	67 mm	Länge (inch)	2,638 inch
Breite	44 mm	Breite (inch)	1,732 inch
Höhe	17,5 mm	Höhe (inch)	0,689 inch
Höhe niedrigstbauend	17,5 mm	Tiefe	17,5 mm
Tiefe (inch)	0,689 inch	Nettogewicht	9,61 g

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Silikone	Nein	Dichtung	TPE
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Cabtime Installation Instructions
Engineering-Daten	STEP