

**Kabelschuh  
KRN-M6/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Typ        | KRN-M6/-10                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496920000</a>     |
| Ausführung | Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306439                  |
| VPE        | 100 Stück                      |

## Kabelschuh KRN-M6/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |              |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| Gewicht | 0,51 g | Nettogewicht | 5,01 g |
|---------|--------|--------------|--------|

### Technische Daten

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ausführung | Euro-Serie standard |
|------------|---------------------|

### Verbinder

|                               |                 |                              |                    |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Anschlusslänge (l)            | 22,5 mm         | Außendurchmesser Schaft (d3) | 7 mm               |
| Bohrung                       | M 6             | Flanschbreite (b)            | 12 mm              |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 6,4 mm          | Innendurchmesser Schaft (d1) | 4,5 mm             |
| Isolation                     | nicht vorhanden | Leiteranschlussquerschnitt   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Schaftlänge (a)               | 10 mm           |                              |                    |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                 |

## Kabelschuh KRN-M6/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

