THM
THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MT30X 76/25 WS
Best.-Nr.	1498790000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 25 x 76 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118308402
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	353,7 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei	Breite	76 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40…150 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Kleber	Acrylatkleber	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

THM
THM MT30X 76/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen