

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.**

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm²

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ PK 6/70
Best.-Nr.	1500470000
Ausführung	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309263
VPE	1 Stück

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	515 mm	Tiefe (inch)	20,276 inch
Gewicht	2.000 g	Nettogewicht	2.040 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	6 mm ²	Crimpbereich, max.	70 mm ²
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Crimpeinsätze

Crimpquerschnitt Aluminium	10 ... 50 mm ²	Crimpbreite	5 mm
----------------------------	---------------------------	-------------	------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------