

**THM  
THM MT30X 16.5/5.1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                 | THM MT30X 16.5/5.1 GE                                 |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1516990000</a>                            |
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 5.1 x 16.5 mm, gelb             |
| GTIN (EAN)          | 4050118324655                                         |
| VPE                 | 1 Stück                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM  
THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 16,5 mm | Breite (inch) | 0,65 inch  |
| Höhe         | 5,1 mm  | Höhe (inch)   | 0,201 inch |
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Nettogewicht | 228 g   |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                            |                          |                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| Anzahl je Rolle                | 10.000                     | Aufdruckverfahren        | Thermotransfer |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei | Breite                   | 16,5 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        | Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C   |
| Farbe                          | gelb                       | Halogene                 | Nein           |
| Kleber                         | Acrylat                    | Werkstoff                | Polyester      |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

