

RKDG 2XD8.5 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Steckverbinder,
Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6
Best.-Nr.	1114530000
Ausführung	FieldPower®, Dichtungseinsatz, rund, IP54, 8.5 - 10.5 mm
GTIN (EAN)	4032248892624
VPE	10 Stück

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	25,032 g
--------------	----------

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Farbe	schwarz	Halogene	Nein
Klemmbereich, max.	10,5 mm	Klemmbereich, min.	8,5 mm
Leitungstyp	rund	Schutzart	IP54
Silikonfrei	Ja	Stärke	18 mm
Werkstoff	EPDM		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002498	eClass 6.2	23-07-16-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-25-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------