

**ESG
ESG 6/15 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Langlebigkeit gewährleistet: ESG**

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 6/15 MM GE
Best.-Nr.	2619950000
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118626131
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**ESG
ESG 6/15 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Nettogewicht	0,033 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	3.000	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40... 120 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Acrylatkleber
Schriftfeldgröße	6 x 15 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Datenblatt

ESG
ESG 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

