

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild

similar to the product

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
Best.-Nr.	2525150000
Ausführung	Primärstrom: 32 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.2 VA, Genauigkeitsklasse: 1
GTIN (EAN)	4050118536515
VPE	1 Stück

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27,5 mm	Breite (inch)	1,083 inch
Höhe	46,5 mm	Höhe (inch)	1,831 inch
Tiefe	19 mm	Tiefe (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	65 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Technische Daten

Betriebsspannung U_{max} , max.	0,72 kV	Isolationsklasse	E
Nennfrequenz	50 Hz	Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	1,0 x I_{nenn}

Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	7,6 mm
------------	--------

Elektrische Attribute

Bürde	0,2 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	32 A	Sekundärstrom max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Zeichnungen**