

**THM
THM WO 24.5/100 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 24.5/100 WS
Best.-Nr.	2004970000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118415391
VPE	2.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	0,406 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	2.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	100 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Polyacrylatkleber
Schriftfeldgröße	24,5 x 25 mm	Werkstoff	Polyesterfilm

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²	Leiteraußendurchmesser	8 - 23 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	23 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------