

**Kabelschuh  
KQI-M10/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KQI-M10/-6                                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492410000</a>                                                   |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302363                                                                |
| VPE        | 100 Stück                                                                    |

**Kabelschuh  
KQI-M10/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 2,85 g |
|--------------|--------|

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlusslänge (l)               | 28 mm             | Außendurchmesser Schaft (d3)     | 18 mm             |
| Bohrung                          | M10               | Innendurchmesser Flansch (d2)    | 10,5 mm           |
| Innendurchmesser Kragen (d4)     | 6,4 mm            | Innendurchmesser Schaft (d1)     | 3,6 mm            |
| Kennfarbe                        | gelb              | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> | Material/Kunststoff              | PC                |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                |

## Kabelschuh KQI-M10/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

