

**THM
THM FS 76.2/50.8 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM FS 76.2/50.8 SI
Best.-Nr.	1415650000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 50.8 x 76.2 mm, silber
GTIN (EAN)	4050118219548
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	76,2 mm	Breite (inch)	3 inch
Höhe	50,8 mm	Höhe (inch)	2 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	453 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend	Breite	76,2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
Farbe	silber	Halogene	Ja
Kleber	Acrylatkleber	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

THM
THM FS 76.2/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

