

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der CC DIA 30 MC dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten.

Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CC DIA 30/3.5 MC NE RT
Best.-Nr.	1434110000
Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 30 mm, Mit Loch, rot
GTIN (EAN)	4050118238723
VPE	60 Stück
Produktalternative	1266150000
kompatibler Drucker	1324380000

ClipCard CC DIA 30/3.5 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Tiefe	1,2 mm	Tiefe (inch)	0,047 inch
Nettogewicht	2,15 g	Durchmesser	30 mm

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	Mit Loch	Ausführung	Ø 30 mm, mit 3,5 mm Aufnahmebohrung
Breite	30 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Farbe	rot
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Maschinenbau		

Gerätemarkierer

Bohrlochdurchmesser	3,5 mm	Durchmesser	30 mm
---------------------	--------	-------------	-------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

ClipCard CC DIA 30/3.5 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

