CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim nachträglichen Einbau,
um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

- Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und des einfachen Handlings besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.
- Durch das „Klick"-System in Verbindung mit den Fixierspangen ist sogar eine „einhändige" Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KCMA-18-50-1A-1VA-3
Best.-Nr.	1482020000
Ausführung	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
GTIN (EAN)	4050118290844
VPE	1 Stück

CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Nettogewicht	250 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Technische Daten

Betriebsspannung U_{max}, max.	0,72 kV	Isolationsklasse	E
Nennfrequenz	50 Hz	Thermischer Nenndauerstrom $I_{therminsch}$	1,2 x I_{nenn}

Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	18,5 mm

Elektrische Attribute

Bürde	1 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	50 A	Sekundärstrom max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	instruction sheet gerrman.pdf
Engineering-Daten	3D drawing

CMA-Series
KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen





