

**PZ RK 10/120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.**

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm<sup>2</sup>

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PZ RK 10/120
Best.-Nr.	<a href="#">1500450000</a>
Ausführung	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309065
VPE	1 Stück

**PZ RK 10/120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	660 mm	Tiefe (inch)	25,984 inch
Gewicht	4.100 g	Nettogewicht	3.760 g

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Kontaktbeschreibung**

Crimpbereich, min.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, max.	120 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite 5 mm

**Klassifikationen**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Downloads**

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)