

**THM
THM MT30X 12/6 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MT30X 12/6 WS
Best.-Nr.	2466760000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 6 x 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118480887
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**THM
THM MT30X 12/6 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	12 mm	Breite (inch)	0,472 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Tiefe	0,05 mm	Tiefe (inch)	0,002 inch
Nettogewicht	170 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	10.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei	Breite	12 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40... 150 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Kleber	Acrylatkleber	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------