


**CBC-FB 20-30/100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CBC-FB 20-30/100
Best.-Nr.	<a href="#">2588900000</a>
Ausführung	Kabelschuttschlauch Gewebe
GTIN (EAN)	4050118602470
VPE	100 m

**CBC-FB 20-30/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	17 g	Durchmesser	30 mm

**Allgemeine Angaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	30 mm
Bündeldurchmesser, min.	20 mm	Durchmesser	30 mm
Farbe	silbergrau	Nenndurchmesser	20 mm
Nutzbarer Querschnitt	706 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------