

**ESG  
ESG 6/15 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Langlebigkeit gewährleistet: ESG**

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ESG 6/15 MM GR
Best.-Nr.	<a href="#">2619960000</a>
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, grau
GTIN (EAN)	4050118626124
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

**ESG  
ESG 6/15 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Nettogewicht	0,033 g		

**Allgemeine Angaben**

Anzahl je Rolle	3.000	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40... 120 °C	Farbe	grau
Halogene	Nein	Kleber	Acrylatkleber
Schriftfeldgröße	6 x 15 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Datenblatt**

**ESG**  
**ESG 6/15 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

