

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bestellung nur auf Anfrage



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CRIMPFIX LS PZ3
Best.-Nr.	9025300000
Ausführung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
GTIN (EAN)	4008190380335
VPE	1 Stück

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	390 mm	Breite (inch)	15,354 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18,11 inch
Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch
Gewicht	31 kg	Nettogewicht	35.000 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Elektroanschluss 100-240 V / 50/65 Hz

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ²	Aderendhülsenlänge	12/14/16 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	6/8/10 mm
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
Taktzeit	ca. 1 s	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [Manual](#)