SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.
Y-Verteiler dienen dazu, um mehrere Signale zu bündeln oder zu verteilen, um Platz zu sparen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-T-5S-PARA
Best.-Nr.	1009370000
Ausführung	Y-Steckerverbinder, M12
GTIN (EAN)	4032248713622
VPE	1 Stück

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	32 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder	M12 - Buchse	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Stift	Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M12	Codierung	A
Kontaktmaterial	CuSn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	60 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	5
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Zulassungen

Zulassungen	EAC
ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	EPLAN

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild

